



## Käsinepari Waredex Work® 550, Käsineen koko: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094545 8
GTIN	4008198755081
Tuoteluokka	04Q

### Kuvaus

**Malli:**

**Waredex Work® 500.** Hyvä tartuntavarmuus öljyisiä tai märkiä esineitä käsiteltäessä karhennetun polyuretaanipinnoituksen ansiosta. Hyvä istuvuus ja tunto huolehtivat käyttömukavuudesta. Erittäin hyvä viillonkestävyys yhdessä mekaanisen esteen kanssa.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

silikoniton	kyllä
Istuvuus	Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Öljypito	Kohtalainen
Ei sisällä DMF:ää	kyllä

Pinnoitemateriaali	PU
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Käsineen koko	8
Märkäpito	Kohtalainen
Sormituntuma	Hyvä
Valmistajamerkintä	Waredex Work 550
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
EN 388 viiltolujuus	5
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	16
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Rungon materiaali	HPPE, lasi
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / beige
Paino	75 g
Pituus	255 - 265 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet

