



Kuumuussuojakäsinepari TempDex 710, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094630 9
GTIN	3245427101290
Tuoteluokka	06D

Kuvaus

Malli:

TempDex 710. Lämmönsuojakäsine, **erinomainen sormituntuma** erityisen niitriilinystryäpinnoitteen ansiosta. **Hyvä pito öljypitoisessa ympäristössä**, erittäin hyvä kulutuksenkesto ja vahvuus. **Kosketuslämpösuoja 100 °C** (korkeintaan 15 sekuntia).

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Hengittävyys	Hyvä
EN 407 B: Kosketuskuumuus (kosketuslämpötila raja-arvolla > 15 s)	100 °C
Kuumuussuoja	Erittäin hyvä
Öljypito	Erittäin hyvä

EN 388 hankauksenkestävyys	4
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Kylmäsuoja	Ei tiedossa
Märkäpito	Erittäin hyvä
Istuvuus	Erittäin hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	1
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Käsineen koko	9
silikoniton	kyllä
EN 388 viiltolujuus	1
EN 388 lävistyslujuus	1
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kuumasuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso X
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Rungon materiaali	tekstiili
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	keltainen/musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	240 - 280 mm
Sisältö	50
Käyttöalue	Tarkkuus

Kuumuussuoja enint.	100 °C
Standardi	EN 407
Paino	36,7 g
Tuotetyyppi	Kuumasuojäkäsineet