

Työtilamatto Top Leveys 91 cm, musta / keltainen, Pituus: 150cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964529 150
GTIN	662641657731
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaista muoveista **kovaa kulutusta** varten:

- **Kova ja kulutusta kestävä vinyylipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.**
- **Pehmeä soluvinyyliydin ehkäisee väsymistä. Se on laminoitu vinyylipintaan.**
- **Liukumaton RedStop™-alapinta.**
- **Kaikki sivut viistettyjä - ei kompastumisvaaraa.**
- **Kestää rajoitetusti useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja. Ei sovellu kylmävoiteluaineille.**
- **Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.**
- **Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.**
- **Maton paksuus: 14,3 mm, paino: n. 6,5 kg/m².**
- **Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.**

Tekninen kuvaus

Leveys	91 cm
Paino	9 kg
pistokiinnitettävä	ei

Materiaali	soluvinyyliidin
Pinta	vinyyli
turvareunat	2-puolinen
Viiste	4-puolinen
Paksuus	14,3 mm
Pituus	150 cm
kestää rajallisesti useimpia	teollisuusrasvat, työmateriaalit, kemikaalit
Liukumaton alapuoli	kyllä
Paino pinta-alaa kohti	6,5 kg/m ²
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181	R10
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Liukumaton
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	ei öljynkestävä
Väri	musta / keltainen
Tuotetyyppi	Työtilamatto