

Työtilamatto Top Leveys 122 cm, musta / keltainen, Pituus: 150cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964531 150
GTIN	662641658110
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaista muoveista **kovaa kulutusta** varten:

- **Kova ja kulutusta kestävä vinyylipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.**
- **Pehmeä soluvinyyliydin ehkäisee väsymistä. Se on laminoitu vinyylipintaan.**
- **Liukumaton RedStop™-alapinta.**
- **Kaikki sivut viistettyjä - ei kompastumisvaaraa.**
- **Kestää rajoitetusti useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja. Ei sovellu kylmävoiteluaineille.**
- **Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.**
- **Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.**
- **Maton paksuus: 14,3 mm, paino: n. 6,5 kg/m².**
- **Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.**

Huomautus:

Työtilamatot, vapaasti valittava pituus alkaen numerosta 964520–964525.

Tekninen kuvaus

turvareunat	2-puolinen
Materiaali	soluvinyyliydin

Pinta	vinyyli
kestää rajallisesti useimpia	teollisuusrasvat, työmateriaalit, kemikaalit
Pituus	150 cm
Paino	11 kg
pistokiinnitettävä	ei
Paksuus	14,3 mm
Leveys	122 cm
Viiste	4-puolinen
Liukumaton alapuoli	kyllä
Paino pinta-alaa kohti	6,5 kg/m ²
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181	R10
Valmistajamerkintä	Cushion Trax® (black/yellow)
Seisontamukavuus	Liukumaton
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	ei öljynkestävä
Väri	musta / keltainen
Tuotetyyppi	Työtilamatto