

Työtilamatto Top Leveys 122 cm, musta, Pituus: 200cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964530 200
GTIN	2050001943477
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaista muoveista **kovaa kulutusta** varten:

- **Kova ja kulutusta kestävä vinyylipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.**
- **Pehmeä soluvinyyliydin ehkäisee väsymistä. Se on laminoitu vinyylipintaan.**
- **Liukumaton RedStop™-alapinta.**
- **Kaikki sivut viistettyjä - ei kompastumisvaaraa.**
- **Kestää rajoitetusti useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja. Ei sovellu kylmävoiteluaineille.**
- **Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.**
- **Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.**
- **Maton paksuus: 14,3 mm, paino: n. 6,5 kg/m².**
- **Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.**

Huomautus:

Työtilamatot, vapaasti valittava pituus alkaen numerosta 964520–964525.

Tekninen kuvaus

Pinta	vinyyli
pistokiinnitettävä	ei

Materiaali	soluvinyyliidin
kestää rajallisesti useimpia	teollisuusrasvat, työmateriaalit, kemikaalit
Paksuus	14,3 mm
Viiste	4-puolinen
turvareunat	2-puolinen
Pituus	200 cm
Liukumaton alapuoli	kyllä
Leveys	122 cm
Paino	14 kg
Paino pinta-alaa kohti	6,5 kg/m ²
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181	R10
Valmistajamerkintä	Cushion Trax® (black)
Seisontamukavuus	Liukumaton
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	ei öljynkestävä
Väri	musta
Tuotetyyppi	Työtilamatto