

**Valuma-allas maalattu, ritiläverkolla, Sopii palkin pituudelle (mm) /  
Keräystilavuus (l): 1800/240****Tilaustiedot**

Tilausnumero	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Tuoteluokka	96U

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu 3 mm:n teräspelistä. Alatukikorkeus 100 mm.  
Sinkitty ritiläverkko.

**Käyttö:**

Tynnyreiden turvallista varastointia ja täyttöä varten. **Syttyville nesteille GHS-luokissa 1–3**  
sekä **vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1–4.**

**Standardi:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR  
(Stahlwannenrichtlinie).

**Sopii:**

Kuormalavahyllyt, syvyys 1100 mm.

**Pintakäsittely:**

**Standardina vaaleansininen RAL 5012.**

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	250 mm
Keräystilavuus	240 l
Paino	134 kg
Syvyys	1300 mm
Sopii palkin pituudelle	1800 mm
Leveys	1750 mm

Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Valuma-allas