


Ripustettava hyllyallas maalattu, ritiläverkolla, Sopii palkin pituudelle (mm) / Keräystilavuus (l): 2700/200



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 983045 2700/200 |
| GTIN | 2050001937698 |
| Tuoteluokka | 96U |

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.
Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

Tynnyreiden turvallista varastointia ja täyttöä varten. **Syttyville nesteille GHS-luokissa 1–3** sekä **vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1–4**.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Sopii:

Kuormalavahyllyt, syvyys 1100 mm. Soveltuu ripustettavaksi kuormalavahyllyihin nro 991202 – 991227.

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Sopii palkin pituudelle | 2700 mm |
| Keräystilavuus | 200 l |
| Syvyys | 1250 mm |
| Sisäsyvyys | 915 mm |
| Paino | 151 kg |

| | |
|---------------------|--|
| Leveys | 2650 mm |
| Korkeus | 130 mm |
| Pintakuorma | 1000 kg/m ² |
| Materiaalin paksuus | 3 mm |
| Värivalikoima | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |
| Säilytys | Syttyvien aineiden varastointi kielletty |
| Säilytys | Syövyttävien aineiden varastointi sallittu |
| Säilytys | Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi |
| Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi |
| Tuotetyyppi | Valuma-allas |