

Garant**Eco-pistotyökalu Vahvistettu, Vasen, Lehden kork. h5 / pistoleveys w:
26/3Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273855 26/3L
GTIN	4045197989185
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Eco-jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.
Jäähdytysaineen syöttö muiden valmistajien kiinnikkeille.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.
Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Korkeus h ₁	21,4 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	90 mm
Sarja	Eco
Lehden korkeus h ₅	26 mm
Kokonaispituus L	96 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei

Tuotetyyppi

Pistoarvo