

**Garant****eco-pistoterä Vahvistettu, Oikea, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/3Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273854 26/3L
GTIN	4045197989178
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.  
Jäähdytysaineen syöttö muiden valmistajien kiinnikkeille.

**Huom:**

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.  
Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus h <sub>1</sub>	21,4 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	90 mm
Lehden korkeus h <sub>5</sub>	26 mm
Sarja	Eco
Kokonaispituus L	96 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei

Tuotetyyppi

Pistoarvo