

Garant**eco-pistoterä Vahvistettu, Vasen, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/3mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.
Jäähdytysaineen syöttö muiden valmistajien kiinnikkeille.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.
Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Korkeus h ₁	21,4 mm
Lehden korkeus h ₅	26 mm
Pistoleveys w	3 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	65 mm
Sarja	Eco
Kokonaispituus L	83,5 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä

aksiaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo