

Garant**eco-pistoterä Vahvistettu, Oikea, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/3Lmm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	273854 32/3L
GTIN	4045197989314
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.
Jäähdytysaineen syöttö muiden valmistajien kiinnikkeille.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.
Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	90 mm
Korkeus h ₁	25 mm
Lehden korkeus h ₅	32 mm
Sarja	Eco
Kokonaispituus L	100 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei

Tuotetyyppi

Pistoarvo