

**Garant****eco-pistoterä, Neutraali, Tyyppi: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273856 32/4
GTIN	4045197989376
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.  
Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

**Käyttö:**

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

**Sopii:**

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike nro 319132 – 319133.

**Varaosa:**

Sulkuruuvi nro 279828 1.

**Huom:**

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	110 mm
Lehden korkeus h <sub>5</sub>	32 mm
Pistoleveys w	4 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	25 mm
Sarja	Eco

Kokonaispituus L	150 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo