

**Valuma-allas maalattu, ritiläverkolla, Sopii palkin pituudelle (mm) /
Keräystilavuus (l): 2700/240**



Tilaustiedot

Tilausnumero	983015 2700/240
GTIN	2050001937674
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.
Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

Tynnyreiden turvallista varastointia ja täyttöä varten. **Syttyville nesteille GHS-luokissa 1–3** sekä **vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1–4.**

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Sopii:

Kuormalavahyllyt, syvyys 1100 mm. Soveltuu kuormalavahyllyihin nro 991202 – 991227.

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Tekninen kuvaus

Leveys	2650 mm
Syvyys	1300 mm
Keräystilavuus	240 l
Paino	190 kg
Korkeus	210 mm

Sopii palkin pituudelle	2700 mm
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Valuma-allas