

Garant**eco-pistoterä, Neutraali, Tyyppi: 32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273856 32/2
GTIN	4045197989352
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.
Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike nro 319132 – 319133.

Varaosa:

Sulkuruuvi nro 279828 1.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2 mm
Sarja	Eco
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	60 mm
Korkeus h ₁	25 mm
Lehden korkeus h ₅	32 mm

Kokonaispituus L	150 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähditys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo