

uvex**Käsinepari uvex C500 foam, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094550 8
GTIN	4048612015117
Tuoteluokka	04W

Kuvaus**Malli:**

uvex C500 foam. Silikoniton käsine, jonka mekaaninen hankauksenkesto on hyvä ja tarttumisvarmuus erittäin hyvä kuivissa ja kosteahkoissa ympäristöissä. Sopii 100 °C:n kosketuslämpöön.

uvex 500 -sarja. Bamboo TwinFlex® -teknologian mukainen viiltosuojakäsine sisältää bambuviskoosia, HPPE:tä ja polyamidia ja mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden sekä edistyksellisen ilmanvaihdon.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 jatkorepäisyjuuus	4
silikoniton	kyllä
Öljypito	Kohtalainen

Märkäpito	Kohtalainen
Hengittävyys	Hyvä
Käsineen koko	8
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Istuvuus	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
EN 388 viiltolujuus	5
EN 388 lävistyslujuus	2
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Sarja	uvex C500
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Polyamidi, HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	antrasiitti / lime
Standardi	EN 407
Paino	32,8 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet

