

**Garant****GARANT Master Titan TKM-täyssädejyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207487 4
GTIN	4045197989673
Tuoteluokka	11Z

**Kuvaus****Malli:****Erikoisprofiili titaanin ja titaaniseosten työstöön.**

4 otsaterää keskiöön asti.

Voidaan siksi käyttää oikeana **4-teräjäyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä.Toleranssi: Sädemuoto = **± 0,005 mm.****Huomautus:**

Jälkihiontaa ei suositella.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Terän Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojäyrsintään Titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,021 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	8 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm
Nousukulma	45 astetta
Korjauskerroin v <sub>c</sub>	1,25
Säde R	2 mm
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
$T_i > 850 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------