

Garant**GARANT Master Titan TKM-täyssädejyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207482 10
GTIN	4045197989628
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:****Erikoisprofiili titaanin ja titaaniseosten työstöön.**

4 otsaterää keskiöön asti.

Voidaan siksi käyttää oikeana **4-teräjäyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä.Toleranssi: Sädemuoto = $\pm 0,005$ mm.**Huomautus:**

Jälkihiontaa ei suositella.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	14 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Korjauskerroin v_c	1,25
Hammasluku Z	4
Syöttö f_z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,06 mm
Syöttö f_z kopiojäyrsintään Titaanissa > 850 N/mm ²	0,072 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	5 mm
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------