

Garant**GARANT Master Titan TKM-täyssädejiyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 207482 4 |
| GTIN | 4045197989581 |
| Tuoteluokka | 11Z |

Kuvaus**Malli:****Erikoisprofiili titaanin ja titaaniseosten työstöön.**

4 otsaterää keskiöön asti.

Voidaan siksi käyttää oikeana **4-teräjiyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä.Toleranssi: Sädemuoto = **± 0,005 mm.****Huomautus:**

Jälkihiontaa ei suositella.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------|
| Korjauskerroin v_c | 1,25 |
| Syöttö f_z särmäykseen titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$ | 0,018 mm |
| HammaslukuZ | 4 |
| Terän pituus L_c | 8 mm |
| Syöttö f_z kopiojiyrsentään Titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$ | 0,021 mm |
| Terän $\varnothing D_c$ | 4 mm |
| Kokonaispituus L | 54 mm |
| Nousukulma | 45 astetta |
| varren $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Säde R | 2 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | f8 |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,05×D kopiojyrinnässä |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Värirengas | pinkki |
| Tuotetyyppi | Uurrehöylä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|----------------------------|----------|----------|-----------|
| $T_i > 850 \text{ N/mm}^2$ | soveltuu | 60 m/min | S |
| märkä enintään | soveltuu | | |

Palvelut

| | |
|------------------------|-----------|
| Varrenhionta Tyyppi HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|