


Työtilamatto 100 % nitrilikumia vaikeasti syttyvä, musta



Tilaustiedot

Tilausnumero	964567
GTIN	662641780248
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

100 % nitrilikumiseosta, **öljynkestävä**.

Vaikeasti syttyvä (sopii hitsaustyötiloihin).

Testattu paloturvallisuusluokkaan Bfl-S1, DIN EN 13501, ja luokkaan 1, ASTM E648-03 (NFPA253).

Kuvaus:

- **Työtilamatto teollisuuteen, suljettu liukumaton pinta.**
- **19 mm paksu materiaali on käytössä erittäin ergonominen ja väsyttämätön.**
- **Joustava asennusjärjestelmä, laatat 91×91cm, mahdollistaa optimaalisen sovituksen paikallisten tilavaatimusten mukaan.**
- **Joustava reunaratkaisu mahdollistaa sisä- ja ulkonurkat.**
- **Liukumattomuusluokka R9 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti. Lähes rikkoutumatonta kumia.**
- **Ei sisällä silikonia, soveltuu siksi myös maalaamoihin. Kestää useimpia kemikaaleja ja äärimmäisiä lämpötiloja.**

Huomautus:

Sopivat reunalistat nro 964577 ja 964578, kussakin koko 0 ja 1.

Voimakkaassa kipinäkuormituksessa huolehdittava hyvästä tuuleutuksesta.

Tekninen kuvaus

Leveys	91 cm
pistokiinnitettävä	kyllä
Paksuus	19 mm

silikoniton	kyllä
Materiaali	nitriilikumi
Pinta	luistamaton pinta
Pituus	91 cm
Paino	12,7 kg
turvareunat	laajennettava
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181	R9
Valmistajamerkintä	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Seisontamukavuus	Liukumaton
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	Öljynkestävä
Materiaalin ominaisuus	vaikeasti syttyvä
Väri	musta
Tuotetyyppi	Työtilamatto