



## Kuumuussuojakäsinepari TempDex 710, Käsineen koko: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094630 11
GTIN	3245427101214
Tuoteluokka	06D

### Kuvaus

#### Malli:

**TempDex 710.** Lämmönsuojakäsine, **erinomainen sormituntuma** erityisen nitriliinystyräpinnoitteen ansiosta. **Hyvä pito öljypitoisessa ympäristössä**, erittäin hyvä kulutuksenkesto ja vahvuus. **Kosketuslämpösuoja 100 °C** (korkeintaan 15 sekuntia).

#### Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Istuvuus	Erittäin hyvä
silikoniton	kyllä
Hengittävyys	Hyvä
Sormituntuma	Erittäin hyvä
EN 388 viiltolujuus	1

EN 388 hankauksenkestävyys	4
Kuumuussuoja	Erittäin hyvä
Märkäpito	Erittäin hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	1
Öljypito	Erittäin hyvä
Käsineen koko	11
Kylmäsuoja	Ei tiedossa
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
EN 388 lävistyslujuus	1
EN 407 B: Kosketuskuumuus (kosketuslämpötila raja-arvolla > 15 s)	100 °C
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kuumasuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso X
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Rungon materiaali	tekstiili
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	keltainen/musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	240 - 280 mm
Sisältö	50
Käyttöalue	Tarkkuus
Kuumuussuoja enint.	100 °C

Standardi	EN 407
Paino	36,7 g
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet