


Nitriilikumimatto, avoin, turvareunat, musta / oranssi, leveys×pituus: 97X163cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964620 97X163
GTIN	662641658189
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Teollisuuskäyttöön sopivat nitriilikumimatot, selvästi näkyvät, **oranssit turvareunat** kolmella sivulla.

- **Ylimääräisten korokkeiden ansiosta maton alle jää suuri tila lialle ja nesteille, näin maton pinta pysyy puhtaana, kuivana ja liukumattomana.**
- **Pitkäikäinen, luja nitriilikumi kestää hyvin kulutusta.**
- **Erittäin liukumaton pinta ja varma pito lattialla, myös kosteana. Maton paksuus: 22 mm, paino: n. 13 kg/m².**
- **Kestää teollisuusöljyä ja useimpia kemikaaleja.**
- **Liukumattomuusluokka tarkastettu normien DIN 51130 ja BGR 181 mukaan.**

Nitriilikumimatto, jossa pyöreät aukot.

Huomautus:

Erikoismitat toimitettavissa pyynnöstä välimitalla 30,5×30,5 cm, lisäksi 5 cm reunalistaa varten.

Tekninen kuvaus

Pituus	163 cm
turvareunat	3-puolinen
Leveys	97 cm
Paksuus	22 mm
Materiaali	nitriilikumi

Paino	13 kg/m ²
pistokiinnitettävä	ei
Valmistajamerkintä	Safety Stance™ Nitrile
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Liukumaton
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	Öljynkestävä
Väri	musta / oranssi
Tuotetyyppi	Työtilamatto