

Garant**NC-koneruuvipuristin HiPo Clamp Mukana tehostin, Tyyppi: 125X****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360465 125X
GTIN	4045197991263
Tuoteluokka	31F

Kuvaus**Malli:**

- Paritarkkuus 0,02 mm.
- Oikaisumitat yhteensopivia yleisimpien tuotemerkkien kanssa.
- Yleiskäyttöinen rakenne erilaisille leukajärjestelmille.
- Liukupinta induktiokarkaistu.
- Täysin koteloitu kara (vaatii vain vähän puhdistusta).
- Molemminpuoliset kierrereiät työkappaleen tuille.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnityssysteemille, pistomitta 200 mm.
- Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
- Kulmamekanismi lisättävissä.
- Täysin koteloitu ja nitrattu kara.
- Kierre työkappaleen tuelle.

Kuvaus mainosteksti:

- Paritarkkuus 0,02 mm.
- Liukupinta induktiokarkaistu.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
- Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
- Täysin koteloitu ja nitrattu kara.

Toimituksen sisältö:

Mukana porrasleuat 361295 125 ja 361296 125, 4 kiinnitysrautaa ja käsikampi.

Erikoistarvike:

- Yleiset leukamerkit, koko 125, esim. nro 361400 – 361660, nro 362390 – 362600, nro 361295, nro 361296.

- Oikaisu- ja kiinnityssarja, nro 360530.
- Työkappaleen tuki, kampi, nro 360555; 360800.
- Kiristyspultti nro 360025.
- Kulmamekanismi nro 360471.
- Sovitinlevy leukojen pikavaihtojärjestelmään Xtric nro 361293; 361294 koko 125.
- Sovitinlevyt nro 361297; 361298 koko 125.

Huomautus:

- Sopiva jatkokappale 125 löytyy nrolla 360467_125 ETL-luettelosta.
- Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö Xpent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.
- Sopiva jatkokappale 160 on nro 360420 160

Huomautus mainosteksti:

Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö XPent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Perusrungon pituus a	424 mm
t	144 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HiPo
Kokonaispituus L	512 mm
Poikittaisura n H7	20 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Leukojen korkeus h	39,5 mm
Uraetäisyys p H7	20 mm
o -0,02	40 mm
Kiinnitysalue d	131 - 313 mm
Perusrungon korkeus c -0,02	100 mm
Kiinnitysalue b	0 - 182 mm
r ±0,015	118 mm
Pitkittäisura l H7	20 mm
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Paino	35 kg

Perusrungon leveys B	125 mm
Sarja	HiPoClamp
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Porraslista, klick-järjestelmä tyypille 125	361962 125
Porraslista porraspuolelle tyypille 125	361972 125
Perusrunko pidennyskappaleeseen tyypille 125	360467 125
Porraslista, klick-järjestelmä tyypille 125	361952 125
Kulmamekanismi tyypille 125	360471 125
Porrasleuat, kiinteät Leukojen leveydelle 125 mm	361296 125
Porrasleuka, siirrettävä Leukojen leveydelle 125 mm	361295 125
NC-koneruuvipuristin HiPo ClampMukana tehostin Tyyppi 1250	360465 1250