

Garant**GARANT Master Titan TKM-otsatorusjyrsin HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206286 2
GTIN	4045197991317
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**Toleranssi: Lastuamissäde $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Erityinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään titaanityöstöön HPC-ehtojen mukaisesti.

Erittäin suuri lastuvirta. Erittäin suuri lastuvirta. Erittäin suuri lastuvirta.

Huomautus:

Jälkihiontaa ei suositella.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	54 mm
Kavennuksen Ø D ₁	1,7 mm
Terän pituus L _c	1,5 mm
Hammasluku Z	2
Terän Ø D _c	2 mm
varren Ø D _s	6 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	13 mm
Mitta a _{p,max} rivit	0,15 mm
Säätösäde	0,3 mm
Asetuskulma κ	11 astetta
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm ²	0,018 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h9
Nousukulma	15 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	Täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Pienoisotsajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
$T_i > 850 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	90 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------