

Garant**GARANT Master Titan TKM-viimeistelyjyrsin HPC, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203632 12
GTIN	4045197991607
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Hiontakäyttöön.

Erikoismuoto tehokkaaseen lastujen poistoon.

Korkea vakaus ja vakaa toiminta epätasaisen rakenteen ansiosta.

Vaippajyrsintään hiontavaiheessa **titaanille ja titaaniseoksille.**

Etu:

Hyväksytty lääketieteen tekniikalle ja elintarvikkeille.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	83 mm
Nousukulma	40 astetta
Terän Ø D _c	12 mm
Hammasluku Z	7
Syöttö f _z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,04 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaaka
Terän pituus L _c	26 mm
varren Ø D _s	12 mm

Kulmapyöristys r_v	0,05 mm
Sarja	Master Titan
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	130 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------