



Turvaportaat, kaari, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	966010 4
GTIN	4003866414949
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. 200 mm syvät askelmat, liukuesteeraus. Vankka tukiraudan ja luistamattomien jalkatulppien ansiosta.

Lisäksi korkea tukikahva. Lisäksi pyörät.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Paino	10,5 kg
Saavutettavuus	yksipuolinen
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,88 m
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	4
Pienan/askelman syvyys	205 mm
Pyörät	kyllä

Työskentelykorkeus n.	2,9 m
Portaan rakenne	porras
Ulkoleveys alapäässä	0,59 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Taitettavat turvaportaat