



Alumiininen koneporras, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	966148 4
GTIN	4003866400348
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Vankka, kevyt alumiinirakenne, 200 mm syvät askelmat uritettua alumiini-urapeltiä, seisomataso 350 × 577 mm.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	2,8 m
Pohja-alan leveys	1,1 m
Tasanteen leveys	577 mm
Pienan/askelman syvyys	200 mm
Pohja-alan syvyys	0,71 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,8 m
Tasanteen syvyys	350 mm
Paino	10,1 kg
Saavutettavuus	yksipuolinen

Standardi	DIN EN 14183
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	4
Portaan rakenne	Porras
Materiaali	Porras alumiini-urapeltiä
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne

Tarvikkeet

Sisäkenkä Tyyppi 1	966320 1
--------------------	----------