



Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	966000 5
GTIN	4003866403356
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri turvatasanne (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos, **turvasilta** ja leveä säilytuskouru. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta. Kaksi kiinteää sankakoukkuu.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Portaan rakenne	Porras
Ulkoleveys alapäässä	0,49 m
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Tikkaiden pituus	1,9 m
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	5
Paino	8 kg

Työskentelykorkeus n.	3,1 m
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Tasanteen korkeus	1,1 m
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Saavutettavuus	yksipuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat