



Alumiininen koneporras, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	966148 5
GTIN	4003866400355
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Vankka, kevyt alumiinirakenne, 200 mm syvät askelmat uritettua alumiini-urapeltiä, seisomataso 350 × 577 mm.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Portaan rakenne	Porras
Pienan/askelman syvyys	200 mm
Saavutettavuus	yksipuolinen
Tasanteen syvyys	350 mm
Työskentelykorkeus n.	3 m
Standardi	DIN EN 14183
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,99 m
Materiaali	Porras alumiini-urapeltiä
Pohja-alan leveys	1,35 m

Tasanteen leveys	577 mm
Paino	13,5 kg
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	5
Pohja-alan syvyys	0,73 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne

Tarvikkeet

Sisäkenkä Tyyppi 1	966320 1
--------------------	----------