



Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri tasanne, jossa on kiinteä saranaliitos. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Työskentelykorkeus n.	2,25 m
Paino	4,5 kg
Leviämisvarmistus	molemminpuolinen, jäykkä liitos
Askelmien lukumäärä	2x3
Ulkoleveys alapäässä	0,41 m

Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Tikkaiden pituus	0,74 m
Portaan rakenne	Porras
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat