

**Garant****Yleis-lisähyllystö, syvyys 600 mm, Korkeus: 3000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 990025 3000   |
| GTIN         | 4045197518323 |
| Tuoteluokka  | 911           |

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet** 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. **Erittäin kantavat pohjat** kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:**Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 – 5500 kg.

**Käyttö:**

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja–tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. **Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja**, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

**Pintakäsittely:**

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
- Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
- Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

## Tekninen kuvaus

|   |                |
|---|----------------|
| enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm                                      | 1375 - 5500 kg |
| Lokeroalustojen määrä   | 7              |
| Hyllyjalustojen lkm   | 2              |
| hyllykorkeus  | 3000 mm        |
| Hyllytason leveys   | 1000 mm        |
| Asiakasasennus  | kyllä          |
| Hyllyn kiinnitystapa  | Kartiosokat    |
| Asennusmitta lisähyllystölle korkeus  | 3004 mm        |
| hyllystörakenne   | lisähyllistö   |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys   | 1031 mm        |
| Hyllytason leveys, aukon mitta  | 950 mm         |
| Pistoasennus  | kyllä          |
| Hyllytasohn syvyys  | 600 mm         |
| hyllystön syvyys  | 600 mm         |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 180 kg         |
| Korkeudensäätö portaittain  | 40 mm          |
| Tuotenimen määrite  | syvyys 600 mm  |
| Tuotetyyppi   | Tasohyllykkö   |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Hyllytasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa Syvyys 600 mm      | 990060 600  |
| Hyllystön pystytuki, muovinen aluslaatta, kappale Korkeus 3000 mm | 990050 3000 |
| Kiila- ja kartiosokkasarja yleiskäyttöiseen hyllystöön            | 968420      |