



Porrasjakkara, tasoleveys, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	966190 4
GTIN	4003866555222
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Palkit kestävää alumiiniprofiilia, ruuvikanavat joustavaan asennukseen. Ilman kaidepuita ja tasannesuojakaiteita. Saatavissa numeroilla 966196 ja 966198. Portaan kaltevuus 45°. Tason pituus 400 mm. Tasopäällysteet uritettua alumiinia. Rullat tukiosassa.

Standardi:

DIN EN ISO 14 122

Tekninen kuvaus

Ulottuma	1270 mm
Paino	39 kg
Materiaali	pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia
Portaan kaltevuus	45 astetta
Standardi	DIN EN ISO 14 122
Tason pituus	400 mm
Portaan rakenne	Porras
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	4
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,8 m

Saavutettavuus	Yksisivuinen
Puolan/askelman leveys	600 mm
Pyörät	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	300 kg
Tuotenimen määrite	Tasoleveys 600 mm
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras