



Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X5



Tilaustiedot

Tilausnumero	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri tasanne, jossa on kiinteä saranaliitos. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Portaan rakenne	Porras
Leviämisvarmistus	molemminpuolinen, jäykkä liitos
Tikkaiden pituus	1,2 m
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Työskentelykorkeus n.	2,65 m
Askelmien lukumäärä	2×5
Ulkoleveys alapäässä	0,45 m
Paino	7,5 kg
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat