




Porrastasanne yksittäismoduuli, Tyyppi: B



Tilaustiedot

Tilausnumero	966150 B
GTIN	4003866402601
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Erittäin vääntövarma, rakenne kokonaan ruosteen- ja säänkestävää kevytmetallia. Portaat alumiini-urapeltiä 555x250 mm.

Modulaarinen rakenne - kokoonpano muunnettavissaja laajennettavissa.

Moduulit neljää eri korkeutta.

Kaksiportainen perusmoduuli ja enintään 3 porrastasannetta - sopii liikkuvaan käyttöön.

Laajennus tyyppin B moduulista alk.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,4 m
Työkorkeus	2,4 m
Yksittäismoduulin paino	4,8 kg
Puolan/askelman leveys	555 mm
Standardi	DIN EN 14183
Portaan rakenne	Porras

Pienan/askelman syvyys	250 mm
Moduuliyhdistelmä	B
Porrassyvyys	0,55 m
Materiaali	koko rakenne kevytmetallinen, askelmat kuvioitua alumiinia
Saavutettavuus	yksipuolinen
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	2
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne