



Porrasjakkara, tasoleveys, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 966194 5 |
| GTIN | 4003866555314 |
| Tuoteluokka | 96Z |

Kuvaus

Malli:

Palkit kestävää alumiiniprofiilia, ruuvikanavat joustavaan asennukseen. Ilman kaidepuita ja tasannesuojakaiteita. Saatavissa numeroilla 966196 ja 966198. Portaen kaltevuus 45°. Tason pituus 400 mm. Tasopäällysteet uritettua alumiinia. Rullat tukiosassa.

Standardi:

DIN EN ISO 14 122

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 5 |
| Portaan kaltevuus | 45 astetta |
| Ulottuma | 1470 mm |
| Materiaali | pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia |
| Paino | 46 kg |
| Standardi | DIN EN ISO 14 122 |
| Tason pituus | 400 mm |
| Portaan rakenne | Porras |
| Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,99 m |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Saavutettavuus | Yksisivuinen |
| Puolan/askelman leveys | 1000 mm |
| Pyörät | kyllä |
| Nousemistekniikan kantavuus | 300 kg |
| Tuotenimen määrite | Tasoleveys 1000 mm |
| Two-hands-free-periaate | kyllä |
| Tuotetyyppi | Korokeporras |