



Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	966000 7
GTIN	4003866403370
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri turvatasanne (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos, **turvasilta** ja leveä säilytyskouru. 85 mm syvät liukuesteuretut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta. Kaksi kiinteää sankakoukkuu.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Pienan/askelman syvyys	85 mm

Paino	10,5 kg
Tasanteen korkeus	1,55 m
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	7
Ulkoleveys alapäässä	0,54 m
Työskentelykorkeus n.	3,55 m
Portaan rakenne	Porras
Tikkaiden pituus	2,35 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat