



Porrasnojatikkaat, Askelmien lukumäärä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	966080 8
GTIN	4003866403783
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia.

85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys.

Erittäin kevyt ja helppo kantaa, pystypalkin ulkopuoli on käteen miellyttävä ja tasainen.

Ulkoleveys 400 mm.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Askelmien lukumäärä	8
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Leveys	400 mm
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Portaan rakenne	porras

Standardi	DIN EN 131-2
Työskentelykorkeus n.	3,05 m
Paino	5,8 kg
Tikkaiden pituus	2,08 m
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Nojatikkaat