



Työtasanne ristikkolevyllä modulaarinen mahdollinen askelmäärä 1 – 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	966150 C
GTIN	4003866402625
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Erittäin vääntövarma, rakenne kokonaan ruosteen- ja säänkestävää kevytmetallia. Portaat alumiini-urapeltiä 555x250 mm.

Modulaarinen rakenne - kokoonpano muunnettavissaja laajennettavissa.

Moduulit neljää eri korkeutta.

Kaksiportainen perusmoduuli ja enintään 3 porrastasannetta - sopii liikkuvaan käyttöön.

Laajennus tyyppin B moduulista alk.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Moduuliyhdistelmä	B+C
Pienan/askelman syvyys	250 mm
Työkorkeus	2,4 m
Materiaali	koko rakenne kevytmetallinen, askelmat kuvioitua alumiinia
Portaan rakenne	Porras
Porrassyvyys	0,8 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,4 m

Moduuliyhdistelmän paino	8,7 kg
Standardi	DIN EN 14183
Puolan/askelman leveys	555 mm
Yksittäismoduulin paino	3,9 kg
Saavutettavuus	yksipuolinen
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	2
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne