



Yleistikkaat, 3-os., Puolamäärä: 3X8



Tilaustiedot

Tilausnumero	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäykisteellä.

Erittäin lujien perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta tikkaat eivät voi romahtaa. Kiinnityshelat (vaihdettavia) ympäröivät palkkeja.

Tikkaiden yläosassa kiinnityskoukut ja putoamisenesto. Erittäin vakaat leveän poikkipalkin ansiosta. Toimivat porrastikkaina, tikkaiden yläosaa voidaan käyttää myös nojatikkaina.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Poikittaispalkin leveys	1 m
Portaan rakenne	Askelma
Pituus 2-osainen nojatikkaina ja jatko-osalla varustettuina seisovina tikkaina	4,1 m
Askelmien lukumäärä	3×8

Standardi	DIN EN 131-2
Paino	17,5 kg
Vaakapalkkien korkeus	73 mm
Tikasosien pituus	2,45 m
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	5,8 m
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Suurin työkorkeus 3-osaisina nojatikkaina enintään n.	6,65 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat