



Yleistikkaat, 3-os., Puolamäärä: 3X10



Tilaustiedot

Tilausnumero	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäykisteellä.

Erittäin lujien perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta tikkaat eivät voi romahtaa.

Kiinnityshelat (vaihdettavia) ympäröivät palkkeja.

Tikkaiden yläosassa kiinnityskoukut ja putoamisenesto. Erittäin vakaat leveän poikkipalkin ansiosta. Toimivat porrastikkaina, tikkaiden yläosaa voidaan käyttää myös nojatikkaina.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Portaan rakenne	Askelma
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	6,9 m
Pituus 2-osainen nojatikkaina ja jatko-osalla varustettuina seisovina tikkaina	4,95 m
Askelmien lukumäärä	3×10

Poikittaispalkin leveys	1,1 m
Vaakapalkkien korkeus	85 mm
Paino	23,3 kg
Tikasosien pituus	3 m
Standardi	DIN EN 131-2
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Suurin työkorkeus 3-osaisina nojatikkaina enintään n.	7,7 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat