

**Garant****Yleis-lisähyllystö, Syvyys 500 mm, Korkeus: 2500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990015 2500
GTIN	4045197518279
Tuoteluokka	911

**Kuvaus****Malli:**

**Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet** 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. **Erittäin kantavat pohjat** kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:**Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 – 5500 kg.

**Käyttö:**

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja–tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. **Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja**, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

**Pintakäsittely:**

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
- Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
- Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

## Tekninen kuvaus

enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm	1375 - 5500 kg
Lokeroalustojen määrä	6
Hyllytason leveys, aukon mitta	950 mm
Hyllyjalustojen lkm	2
Asennusmitta lisähyllystölle korkeus	2504 mm
hyllystörakenne	Lisähyllystö
Pistoasennus	kyllä
hyllykorkeus	2500 mm
Hyllyn kiinnitystapa	Kartiosokat
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1031 mm
Hyllytason leveys	1000 mm
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytasohn syvyys	500 mm
hyllystön syvyys	500 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	180 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

## Tarvikkeet

Hyllytasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa Syvyys 500 mm	990060 500
Hyllystön pystytuki, muovinen aluslaatta, kappale Korkeus 2500 mm	990050 2500
Kiila- ja kartiosokkasarja yleiskäyttöiseen hyllystöön	968420