



Piena-pystytikkaat, täysmuovia, molemminpuoliset, Puolamäärä: 2X4



Tilaustiedot

Tilausnumero	966060 2X4
GTIN	4003866412617
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Pystypalkit ja askelmat (30×30 mm) lasikuituvahvisteista muovia, jolla erityisen hyvä kemiallinen kestävyys. Erittäin luja perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta. Vaihdeettavat muovisuojat takaavat liukumattomuuden.

Käyttö:

Turvaticaput erikoiskäyttöön kemian- ja lääketieteellisyydessä sekä sähkö-, kaas- ja vesilaitoksissa.

Standardi:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Tekninen kuvaus

Paino	7,5 kg
Leviämismuovitus	erittäin lujat perlonhihnat

Työskentelykorkeus n.	2,6 m
Portaan rakenne	Askelma
hyvä kemikaalinkestävyys	kyllä
Askelmien lukumäärä	2×4
Ulkoleveys alapäässä	0,48 m
Tikkaiden pituus	1,32 m
Pienen/askelman syvyys	30 mm
Materiaali	Pystypalkit ja askelmat lasikuituvahvisteista muovia
Standardi	DIN EN 61478
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat