



Porrasjakkara, tasoleveys, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966192 3
GTIN	4003866555253
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Palkit kestävää alumiiniprofiilia, ruuvikanavat joustavaan asennukseen. Ilman kaidepuita ja tasannesuojakaiteita. Saatavissa numeroilla 966196 ja 966198. Portaen kaltevuus 45°. Tason pituus 400 mm. Tasopäällysteet uritettua alumiinia. Rullat tukiosassa.

Standardi:**DIN EN ISO 14 122**

Tekninen kuvaus

Tason pituus	400 mm
Portaan rakenne	Porras
Ulottuma	1070 mm
Paino	34 kg
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,6 m
Materiaali	pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia
Portaan kaltevuus	45 astetta
Standardi	DIN EN ISO 14 122
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	3

Saavutettavuus	Yksisivuinen
Puolan/askelman leveys	800 mm
Pyörät	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	300 kg
Tuotenimen määrite	Tasoleveys 800 mm
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras