



Yleistikkaat, 3-os., Puolamäärä: 3X12



Tilaustiedot

Tilausnumero	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäkisteellä.

Erittäin lujien perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta tikkaat eivät voi romahtaa.

Kiinnityshelat (vaihdettavia) ympäröivät palkkeja.

Tikkaiden yläosassa kiinnityskoukut ja putoamisenesto. Erittäin vakaat leveän poikkipalkin ansiosta. Tikkaiden yläosaa ei voida irrottaa eikä käyttää erikseen.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Pituus 2-osainen nojatikkaina ja jatko-osalla varustettuina seisovina tikkaina	6,1 m
Standardi	DIN EN 131-2
Tikasosien pituus	3,55 m
Vaakapalkkien korkeus	98 mm

Paino	28,8 kg
Portaan rakenne	Askelma
Askelmien lukumäärä	3×12
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	8,6 m
Poikittaispalkin leveys	1,2 m
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Suurin työkorkeus 3-osaisina nojatikkaina enintään n.	9,35 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat