



Nojatikkaat mahdollinen porrasmäärä 8 – 14



Tilaustiedot

Tilausnumero	966080 14
GTIN	4003866403844
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia.

85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys.

Erittäin kevyt ja helppo kantaa, pystypalkin ulkopuoli on käteen miellyttävä ja tasainen.

Ulkoleveys 400 mm.

Standardi:

DIN EN 131.

Huomautus:

DIN EN 131 mukainen, mukana poikittaispalkki.

Tekninen kuvaus

Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Portaan rakenne	porras
Standardi	DIN EN 131-2
Työskentelykorkeus n.	4,35 m

Leveys	400 mm
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Tikkaiden pituus	3,42 m
Paino	11,4 kg
Askelmien lukumäärä	14
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Poikittaispalkkien määrä	1
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Nojatikkaat