



Vapaasti seisovat täysmuoviset puolatikkaat molemminpuolinen mahdollinen puolamäärä 2x4 – 2x14, Puolamäärä: 2X6



Tilaustiedot

Tilausnumero	966060 2X6
GTIN	4003866412563
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Pystypalkit ja askelmat (30x30 mm) lasikuituvahvisteista muovia, jolla erityisen hyvä kemiallinen kestävyys. Erittäin luja perlonhihnojen ja jäykän lisäliitoksen ansiosta. Vaihdeettavat muovisuojat takaavat liukumattomuuden.

Käyttö:

Turvatikapuut erikoiskäyttöön kemian- ja lääketieteellisyydessä sekä sähkö-, kaasu- ja vesilaitoksissa.

Standardi:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Tekninen kuvaus

Paino	10,5 kg
Pienan/askelman syvyys	30 mm

Tikkaiden pituus	1,88 m
Askelmien lukumäärä	2×6
Materiaali	Pystypalkit ja askelmat lasikuituvahvisteista muovia
Ulkoleveys alapäässä	0,54 m
Leviämisvarmistus	erittäin lujat perlonhihnat
Työskentelykorkeus n. hyvä kemikaalinkestävyys	3,1 m kyllä
Portaan rakenne	Askelma
Standardi	DIN EN 61478
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat