



## Porrastasanne yksittäismoduuli, Tyyppi: F



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966150 F
GTIN	4003866402656
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin vääntövarma, rakenne kokonaan ruosteen- ja säänkestävää kevytmetallia. Portaat alumiini-urapeltiä 555x250 mm.

Modulaarinen rakenne - kokoonpano muunnettavissa ja laajennettavissa.

Moduulit neljää eri korkeutta.

Kaksiportainen perusmoduuli ja enintään 3 porrastasannetta - sopii liikkuvaan käyttöön.

Laajennus tyyppin B moduulista alk.

**Standardi:**

**DIN EN 14183.**

### Tekninen kuvaus

Portaan rakenne	Porras
Standardi	DIN EN 14183
Yksittäismoduulin paino	5,5 kg
Moduuliyhdistelmän paino	19,5 kg
Työkorkeus	2,99 m
Porrassyvyys	1,3 m

Pienan/askelman syvyys	250 mm
Puolan/askelman leveys	555 mm
Moduuliyhdistelmä	B+D+E+F
Materiaali	koko rakenne kevytmetallinen, askelmat kuvioitua alumiinia
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,99 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	5
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne