



Porrasjakkara, tasoleveys, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	966192 4
GTIN	4003866555260
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Palkit kestävää alumiiniprofiilia, ruuvikanavat joustavaan asennukseen. Ilman kaidepuita ja tasannesuojakaiteita. Saatavissa numeroilla 966196 ja 966198. Portaan kaltevuus 45°. Tason pituus 400 mm. Tasopäällysteet uritettua alumiinia. Rullat tukiosassa.

Standardi:

DIN EN ISO 14 122

Tekninen kuvaus

Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,8 m
Tason pituus	400 mm
Ulottuma	1270 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	4
Portaan kaltevuus	45 astetta
Portaan rakenne	Porras
Paino	39 kg
Standardi	DIN EN ISO 14 122
Materiaali	pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia

Saavutettavuus	Yksisivuinen
Puolan/askelman leveys	800 mm
Pyörät	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	300 kg
Tuotenimen määrite	Tasoleveys 800 mm
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras