



Turvaportaat, ilman kaarta, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966005 3
GTIN	4003866414918
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. 205 mm syvät askelmat, liukuesteitus. Vankka tukiraudan ja luistamattomien jalkatulppien ansiosta.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	3
Ulkoleveys alapäässä	0,57 m
Pienan/askelman syvyys	205 mm
Portaan rakenne	porras
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,66 m
Työskentelykorkeus n.	2,65 m
Saavutettavuus	yksipuolinen

Paino	7 kg
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Taitettavat turvaporkaat