



Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X10



Tilaustiedot

Tilausnumero	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri tasanne, jossa on kiinteä saranaliitos. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Pienan/askelman syvyys	85 mm
Ulkoleveys alapäässä	0,56 m
Tikkaiden pituus	2,35 m
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Portaan rakenne	Porras
Työskentelykorkeus n.	3,75 m

Leviämisvarmistus	molemminpuolinen, jäykkä liitos
Askelmien lukumäärä	2×10
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Paino	15,5 kg
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat