



Turvaportaat, kaari, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 966010 3 |
| GTIN | 4003866414932 |
| Tuoteluokka | 96Z |

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. 200 mm syvät askelmat, liukuesteuritus. Vankka tukiraudan ja luistamattomien jalkatulppien ansiosta.

Lisäksi korkea tukikahva. Lisäksi pyörät.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Pyörät | kyllä |
| Paino | 8,5 kg |
| Työskentelykorkeus n. | 2,65 m |
| Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 3 |
| Saavutettavuus | yksipuolinen |
| Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,66 m |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ulkoleveys alapäässä | 0,57 m |
| Pienan/askelman syvyys | 205 mm |
| Portaan rakenne | porras |
| Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg |
| Tuotetyyppi | Taitettavat turvaporkaat |